

Vigencia del 20 al 30 de abril del 2026

coadental.com

Flash IV 26

TODO PARA TUS TRATAMIENTOS EN ZIRCONIA



REHABILITACIÓN

ZirClean[™] Restoration Cleaner

ZirClean es un gel diseñado para la limpieza no abrasiva de superficies en zirconia (y otras restauraciones protésicas) después de la prueba en boca.

- Remueve la contaminación por fosfato en restauraciones de zirconia.
- Ayuda a eliminar contaminantes como la saliva para lograr una mejor adhesión.
- La presentación en jeringa ofrece una mayor facilidad de uso.



Jeringa con 5g.

A SÓLO
\$660



REHABILITACIÓN

Z-PRIME[™] plus

Primer de un solo componente para mejorar la adhesión entre el zirconio y otros sustratos, a los cementos de resina


Z Prime Plus mejora significativamente los valores de fuerza de adhesión al zirconio, alumina y otros metales; la combinación del MDP con el BDPM genera altos valores de adhesión.

Reg.San.: 1733C2013 SSA



Frasco de 4 ml

A SÓLO
\$1,840



REHABILITACIÓN

Micro arenador

Potencia tu adhesión desde la superficie.

- Genera microrretención uniforme.
- Limpieza precisa sin contaminar.
- Conexión directa a la unidad dental.

Después del microarenado, la superficie está lista para una adhesión química efectiva, utilizando:

ZirClean: elimina contaminantes (clave en zirconia).
Zprime: activa la superficie para unión química.

Completa tu protocolo adhesivo.



Llévate Gratis
1 jeringa de Zirclean con 5g
+
1 muestra de Zprime con 0.5g

A SÓLO
\$3,790




REHABILITACIÓN

SHAPE GUARD TRIAL KIT ZIRCONIA

Sistema de pulido de 2 pasos desarrollado para facilitar el pulido intraoral en las restauraciones de zirconia. Gracias a sus láminas flexibles, se adapta a cualquier superficie y distribuye la presión de manera uniforme para conservar la morfología del diente.

- Permite un pulido rápido, sencillo y de uso intuitivo.
- Excelentes resultados de alto brillo.
- Elaborados con óxido de aluminio y óxido de diamante.



Disponible con:
· 2 piezas

A SÓLO
\$890



REHABILITACIÓN


Z-Rex

Fresas de diamante para Zirconia

Este kit contiene una selección de ajustes para: acceso endo, corte de coronas y ajuste de coronas.

Disponibles en dos tamaños de grano: medio para reducir la probabilidad de que se produzcan microfracturas y grueso para una mayor eficacia de corte de la corona.

Gracias a la Adhesión ERA (Enhanced Resilient Alloy) permite una mejor incrustación de los diamantes, lo que proporciona una excepcional combinación de durabilidad y eficiencia.



INTRO KIT EN BLISTER
CONT. 5 PZAS.

FRESA DIAMANTE HUEVO-BALÓN
FOOTBALL REDONDA, TRONCOCÓNICA FLAMA.

A SÓLO
\$790

A SÓLO
\$165_{c/u}



feel the difference

REHABILITACIÓN

Crown-Off

Instrumento Removedor de Coronas

La punta activa del Removedor de Coronas debe colocarse de forma longitudinal en el surco; desde el borde inferior hasta la superficie oclusal de la corona, girando el instrumento hasta aflojar la corona. El surco tiene que ser profundo hasta llegar al cemento con el que la corona fue adherida.

- Doble punta con angulación de 45°.
- Punta resistente a gran presión.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.

Reg. San. 2604E2024 SSA



A SÓLO
\$660



ESTÉTICA

Choice²

El control total en la cementación de carillas Kit Choice 2

- Fotocurado: controla tu tiempo de trabajo.
- Alta estabilidad de color.
- Ideal para resultados estéticos predecibles.

Contenido del Kit:

- 5 Jeringas 4.8 grs. c/u
- 1 Jeringa 5 grs. Porcelain Etch 9.5%
- 1 Jeringa Uni-Etch 5 grs.
- Frasco de Bis-Silane parte A y B 6ml. c/u
- All Bond Universal 6ml.
- 1 Resina para adhesión a porcelana 6ml.

Reg. San. 0786C2008 SSA



KIT

A SÓLO
\$8,900

REFILL

REHABILITACIÓN




ParaPost[®] System

- Postes sellados herméticamente en blister, 100% libre de contaminación.
- Listo para ser usado, NO ES NECESARIO realizar pre-tratamiento alguno.
- Disponibles en convenientes empaques de 10 piezas del mismo diámetro.

ParaPost[®] FIBER LUX[™] PLUS

Poste reforzado de fibra de vidrio con terminación cónica

Reg. San. 0832C2005 SSA



Tamaños disponibles:
● ● ● ● ●

· Caja con 10 postes en blister individual

A SÓLO
\$2,840

ParaPost[®] TAPER LUX[™] PLUS

Poste translúcido de fibra de vidrio paralelo con terminación cónica

Reg. San. 0817C2015 SSA



Tamaños disponibles:
● ● ● ● ●

· Caja con 10 postes en blister individual

A SÓLO
\$2,840



ESTÉTICA

ZOOM! NITE WHITE

Sistema de blanqueamiento casero a base de peróxido de carbamida.

- Peróxido de carbamida con RELIEF ACP incluido, evita o reduce la sensibilidad.
- Disminución de hasta 4 tonos en 16 días.
- Excelente opción como mantenimiento de un blanqueamiento de consultorio.

Reg. San. 0243C2017 SSA



- Práctico
- Seguro
- Eficiente

Incluye: SPA BAG con 6 jeringas 2,4 ml c/u (Disponible en concentración del 22%), Pauta cubeta, guía de color, instructivos, bolsa para viaje, láminas de acetato.

A SÓLO
\$940



Create it

NAC-GS

Contra ángulo, liviano y potente

- Para fresas CA (a2.35)
- Tipo pestillo
- Máx. 30,000 min-1 (en la fresa) 1:1 Velocidad directa
- No compatible con tipo ISO.

Reg. San. 1865E2002 SSA



A SÓLO
\$2,490



Create it

Turbinas

Panamax 2, Dynaled, Panamax Plus y Panamax Plus 2 (Estándar o mini)

- **Mejor Rodamiento**
Excelente rotación de alta velocidad y estabilidad.
- **Rotor Tridimensional**
Rotor curvo tridimensional que brinda una increíble potencia
- **Sistema de Cabezal Limpio.**
Patentado por NSK diseñado para evitar la contaminación cruzada.

"El reemplazo de las turbinas NSK le devuelve a tu pieza de mano la **concentricidad, POTENCIA, seguridad** y una **excelente irrigación**"



A SÓLO
\$2,240

A SÓLO
\$1,590

A SÓLO
\$2,240


A SÓLO
\$1,540

Turbina para Panamax PLUS y Dynaled Estándar o Mini

Turbina para Panamax 2

Turbina para Panamax PLUS 2 Estándar o Mini

Turbina para Panamax 2R




Create it

FX 23

Contra ángulo para fresas CA

- Sistema Push Button
Permite la inserción de la fresa con un solo toque y su fácil extracción
- Sistema Clean Head
Previene la entrada de fluidos orales y otros contaminantes dentro del cabezal de la pieza de mano.
- Engranajes de alta precisión
Funcionan silenciosamente y son exactamente duraderos, lo cual reduce asimismo las incómodas vibraciones.

Reg. San. 1105C2013 SSA



A SÓLO
\$2,740

PREVENCIÓN

NSK Create it

Varios 370 Puntas G

NSK ofrece tres niveles de potencia que se ajustan a las distintas necesidades de la práctica clínica. Mientras el nivel de potencia mínimo se adapta a los procedimientos delicados, la potencia máxima es ideal para el escariado en general. Puntas no diamantadas de uso general para la remoción de placa y cálculo.



Puntas G para Varios 370:


G1-G8

Para la eliminación de sarro supragingival, de espacios interdentales estrechos y marginal gingival.



G2-G3-G7
G10-G11-
G12-G13

Para la eliminación de sarro supragingival.



G4

Para la eliminación de sarro supragingival y marginal gingival.



G5-G6-G9

Para la eliminación de sarro supra, de espacios interdentales estrechos, marginales y biofilm gingival.



A SÓLO
\$1,390_{c/u}

Llévese el paquete de Puntas G4, G6 y G8
A SÓLO
\$3,790




ERGOFORM

Mangos ergonómicos-ligeros y bien balanceados. Autoclavable.

- Agradable sensación táctil-superficie satinada y bordes redondeados
- Resistentes a altas temperaturas (210°C)
- Fabricados en plástico PEEK
- Resistente a la deformación y estabilidad de color.



A SÓLO
\$180



LÍNEA DE ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS

800 262 5000
atn.odontologos@coadental.com

WhatsApp
33 31 678 001

coadental.com

* Todos los precios en pesos mexicanos incluyen IVA al 16%

** Oferta válida del 20 al 30 de abril del 2026

*** Válido hasta agotar existencias

**** Aplican restricciones

***** Ofertas válidas sólo en la República Mexicana