



Silk™

de **MANI**®

Fuerza y Flexibilidad CON UNA
Sensación Táctil Suave y Sedosa

Un innovador tratamiento térmico patentado que proporciona excelente flexibilidad sin sacrificar eficiencia y seguridad.

El diseño único transversal en forma de lágrima de Mani SILK corta excepcionalmente bien y resiste la fractura, lo cual elimina el efecto de "atornillado hacia adentro" tan común de muchos otros sistemas, mientras remueve los residuos con eficacia reduciendo la tensión del instrumento.

Excelente flexibilidad



Diseño transversal en forma de lágrima

coa

Soluciones™
Odontológicas
Integrales

MANI®

Fácil de aprender, fácil de utilizar

3 configuraciones de empaquetado para dar forma a la anatomía del conducto.

SIMPLE



Los conductos rectos utilizan el Mani Silk paquete Simple.

08/25* .06/25 .06/30

ESTÁNDAR



Los conductos ligeramente curvos utilizan el Mani Silk paquete Estándar.

08/25* .06/20 .06/25

COMPLEJO



Los conductos moderadamente y extremadamente curvos utilizan el Mani Silk Paquete Complejo.

08/25* .04/20 .04/25

Un sistema completo

PAQUETE	SIMPLE		ESTÁNDAR		COMPLEJO	
PIEZAS	3		3		3	
LONGITUD	21mm	25mm	21mm	25mm	21mm	25mm
CODIGO	MAN550	MAN553	MAN551	MAN554	MAN552	MAN555
TAMAÑOS	.08/25 .06/25 .06/30		.08/25 .06/20 .06/25		.08/25 .04/20 .04/25	

REPUESTOS					
3 PIEZAS					
21mm		25mm		18mm	
CODIGO	TAMAÑO	CODIGO	TAMAÑO	CODIGO	TAMAÑO
MAN556	.04/20	MAN561	.04/20	MAN576	.08/25
MAN557	.04/25	MAN562	.04/25		
MAN558	.04/30	MAN563	.04/30		
MAN559	.04/35	MAN564	.04/35		
MAN560	.04/40	MAN565	.04/40		
MAN566	.06/20	MAN571	.06/20		
MAN567	.06/25	MAN572	.06/25		
MAN568	.06/30	MAN573	.06/30		
MAN569	.06/35	MAN574	.06/35		
MAN570	.06/40	MAN575	.06/40		
MAN577	.08/25	MAN578	.08/25		

Los kits Mani Silk Simple, Estándar y Complejo contienen 3 instrumentos cada uno. Todos los paquetes, incluyendo los tamaños adicionales, están disponibles en longitudes de 21mm y 25mm.*

Se recomienda utilizar Mani Silk 500 rpm con un par de torsión de inversión automática de 300 gf°cm (=3.0Ncm) puede proporcionar energía al sistema.

*El Abridor de orificio está también disponible en longitud de 18mm.

IDENTIFICACIÓN

◀ **HENDIDURAS:**
2 = .04 Conicidad
3 = .06 Conicidad
4 = .08 Conicidad

◀ **COLOR:**
Lima Tamaño de la punta

◀ **TAPÓN DE GOMA:**
Azul = 18mm
Blanco = 21mm
Amarillo = 25mm

GUADALAJARA

Lerdo de tejada No. 2473
Col. Arcos Sur, C.P. 44150
Guadalajara, Jal. México.
Tel: 01 (33) 5000 9999
Fax: 01 (33) 5000 9960
01 800 2481 COA

CIUDAD DE MÉXICO

Odontología No. 82
Col. Copilco Universidad,
C.P. 04360, CDMX
Tel: 01 (55) 5000 9999
Fax: 01 (55) 5000 9972
01 800 0622 COA

MONTERREY, NL

Venado No. 600, Col.
Mitras Centro C.P.
64460, Monterrey, NL
Tel: 01 (81) 4444 3020

CHILE

Pocuro 1915
Providencia,
Santiago, Chile
Fono: (562) 7905200

ATENCIÓN A ODONTÓLOGOS

01 800 COA (262) 5000



coadental.com